



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Референтен модел:	DIBI DibiSkin RF
Описание:	оборудване за професионална грижите за красотата, която насърчава подмладяване на кожните тъкани и ефективно третира целулита
Приложна част тип:	BF
Захранване:	220-230 Vac 50-60 Hz Макс. 200 W
Външни предпазители:	по. 2xT6.3A 250V 5x20mm.
Изход:	1 ръчно управляем електрод
Работна честота:	450 KHz и 680 KHz
P.out CAP:	50 W на 1000 ома.
Изходно напрежение:	1000 Ω (CAP) ниска честота 300V ± 10% след 1,50 msec. 1000 Ω (CAP) с висока честота. 300V ± 10% след 1,50 msec.

Точност на мощността при четене (нормално натоварване):	± 20%				
Максимален капацитет на управлявания електрод:	1000pF				
Дисплей:	един цветен 5,3 "				
Изход напрежения vs. прилага сила:	CAP.	Pout	2 0 %	Pout	2 0 %
	6 8 КHz	460 Vpp		860 Vpp	
	450 KHz	460 Vpp		860 Vpp	
	IP-X0 :				

:	в	9 8 cm.
		4 9 9
	дълбочина	445 мм.
:	3 9	(
у	. C 1 5 ° :	. C 4 0 °
	. RH2 0 Max%. 85 RH%	

